


Handhabungs-Manipulatoren

TRAGLAST
140 KG

RADIUS
5000 mm

DRUCKLUFT
0.7-0.8 Mpa

VERTIKALHUB
1800 mm



AUSFÜHRUNG

- SÄULENGERÄT
- DECKENGERÄT STATIONÄR
- DECKENGERÄT VERFAHRBAR

Der pneumatische Handhabungs-Manipulator **POSIFIL PF** mit doppelten Seilen



Der POSIFIL PF hat einen doppelten und für eine 360°-Drehung ausgelegten Knickarm, um so den gesamten Arbeitsbereich abdecken zu können. Die Applikationen verschiedener Aufnahmevorrichtungen werden an zwei unabhängigen Stahlseilen mit der Grundeinheit des Manipulators verbunden und ermöglichen das schwerelose Umsetzen verschiedener Produkte.

Posifil Säulengerät - PFC





Ausführungen: Säulengerät stationär oder mit einer verfahrbaren Grundplatte.

Posifil Deckengerät stationär - PFF



Posifil Deckengerät verfahrbar - PFS



Luftversorgung: trockene, ölfreie und saubere Druckluft min. konstant 0,7÷0,8 MPa.